



## Slagskruvdragare, Typ: GDS18E



### Beställningsdata

Ordernummer	074170 GDS18E
GTIN	
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

Mångsidig slagskruvdragare för kraftfull skruvdragning.

- **Extra robust tack vare slaggeneratorhus av metall.**
- **Arbete med hög precision tack vare momenförval.**
- **Höger-/vänstergång för åtdragning och lossning.**
- **Smidig att hantera tack vare Softgrip och bra placering av tyngdpunkten.**
- **Fästkrokar t.ex. för fastsättning på en lyftfjäder.**

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	1300 min <sup>-1</sup>
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
slaghastighet	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
mått verktygshållare	1/2 tum
effektförbrukning	500 W
vikt	3,2 kg

maximala vibrationer enligt EN	4 m/s <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	GDS 18E
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M18
maximalt vridmoment hårt	250 Nm
typisk användning	Strong
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Slagskruvdragare
USP2	Största skruvdimension M18, med verktygsfäste 1/2 tum utvändig fyrkant
USP1	250 Nm hård