

**Rakslip, Typ: GGS28LCE****Beställningsdata**

Ordernummer	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Artikelklass	03C

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt, lätthanterlig rakslipmaskin för mångsidiga sliparbeten.

- **Constant-Electronic för konstant varvtal även vid belastning.**
- **Nytt fastspänningssystem för glappfri fixering av slipstift för exakta arbeten.**
- **Mjukstart och kaststopp: Om maskinen detekterar ett stopp, stängs den av direkt.**
- **Avstängningskolborstar för ett effektivt skydd av motorn.**
- **Lång livslängd tack vare direktkyllning och dubbelt tätade kullager.**
- **6 olika varvtalsförval för olika material.**
- **Med lång, rak slipspindel – lämpar sig extra väl för arbete i svåråtkomliga utrymmen.**

leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa 6 mm, 2 spännycklar SW 19.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	650 W
tillverkarens beteckning	GGs 28 LCE
vikt	1,6 kg
elektroniskt varvtalsförval	ja
maximala vibrationer enligt EN	14 m/s ²
varvtalsområde	10000 - 28000 min ⁻¹
maximal spännhyls-Ø	6 mm
Energiförsörjning	Nätdriven

Produktlag

Rakslip