



Rakslip, Typ: GGS8CE



Beställningsdata

Ordernummer	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, lätthanterlig rakslipmaskin för mångsidiga sliparbeten.

- **Constant-Electronic för konstant varvtal även vid belastning.**
- **Nytt fastspänningssystem för glappfri fixering av slipstift för exakta arbeten.**
- **Mjukstart och kaststopp: Om maskinen detekterar ett stopp, stängs den av direkt.**
- **Avstängningskolborstar för ett effektivt skydd av motorn.**
- **Lång livslängd tack vare direktkyllning och dubbelt tätade kullager.**
- **6 olika varvtalsförval för olika material.**
- **Med lång, rak slipspindel – lämpar sig extra väl för arbete i svåråtkomliga utrymmen.**
- **Vridmomentstark 750-Watt-motor för snabbt arbete.**
- **Varvtalsreducerad, lämpar sig även för bearbetning av rostfria stål.**

leveransinnehåll:

Inklusive spännstång 6 mm, 2 fasta skruvnycklar med nyckelvidd 13 och 19.

Teknisk beskrivning

elektroniskt varvtalsförval	ja
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
vikt	1,7 kg
tillverkarens beteckning	GG8 8 CE
effektförbrukning	750 W
varvtalsområde	2500 - 8000 min ⁻¹

maximal spännhuls-Ø	6 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Rakslip