

LOCTITE**Gängsäkringsmedel, 250 ml, tillverkarens beteckning: 2701**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 083303 2701 |
| GTIN | 5010266191508 |
| Artikelklass | 04L |

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Perfekt för användning på passiva ytor, t. ex. höglegerade CrNi-stål.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------------------|
| tillverkarens beteckning | LOCTITE 2701 |
| Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| för gängstorlek M upp till | M20 |
| minimalt lossningsmoment | 38 Nm |
| Kemisk bas | Dimetakrylatester |
| lagringstemperatur | 8 - 21 °C |
| Färg | grön |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 17 månad |
| temperaturområde | -55 - 150 °C |
| Påfyllningsvolym | 250 ml |
| Form | flytande |
| Flampunkt | 93 °C |
| Största spaltmått | 0,1 mm |
| lämpligt för användningsområde | Fogskarv |
| lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel |
| lämpligt för användningsområde | förzinkade ytor |
| lämpligt för material | metall |
| Egenskap | tätande |
| Egenskap | fluorescerande under UV-ljus |
| Egenskap | vibrationstålig |
| Egenskap | oljetolerant |
| Egenskap | förhindrar hopskärning |
| fullhärdat efter | 6 h |
| handfast efter | 10 min |
| Dynamisk viskositet | 500 - 900 mPas |
| Demontering | kraftig |
| Hållfasthetsklass | höghållfast |
| Densitet | 1,1 g/cm ³ |
| Produktnamnsattribut | 250 ml |
| Produktslag | Gängsäkringsmedel |

