

**Mahr****Litet längdmätbord Precimar, Typ: 0-60****Beställningsdata**

Ordernummer	424920 0-60
GTIN	4059192064624
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Litet längdmätbord för snabba och exakta mätningar i tillverkningszonen. Steglöst höjjusterbart uppläggningsbord (Ø 60 mm). Skydd för de använda mätverktygen med inbyggd koppling. Härdade mätytor. Kan användas med alla displayapparater med 8 mm inspänningsskaft (kan levereras på förfrågan).

**Fördel reklamtext:**

Precimar SM 60 är ett lättmanövrerat mätbord för små längder och snabba och exakta utvändiga mätningar på arbetsstycken.

- **Enkel uppbyggnad av apparaten**
- **Kan användas nära tillverkningen genom det robusta utförandet**
- **Snabb anpassning till nya arbetsstycken**
- **Mätverktyg kan väljas fritt (t.ex. digital mätklocka, mätsond etc.)**
- **Mätytor med härdad kontaktyta**
- **Skyddar de använda mätverktygen genom den inbyggda kopplingen**
- **Användning av många olika mättillsatser**
- **Enkel manövrering för vänster- och högerhänta**
- **Förskjutbar mätpinol**

**leveransinnehåll:**

**Utan** finmätur eller mätur.

**Specialtillbehör:**

Mätur nr 434314 stl. 25; 434318 stl. 25; 434320 stl. 25; 434324 stl. 25; 434656 stl. 25; 434655 stl. 25; kompakt längdmätinstrument 434707 stl. 1200; induktiv sond 434760 stl. 2004M

## Teknisk beskrivning

mätområde	25 mm
planparallellitet för mätytorna	1 $\mu$ m
mätytor – $\emptyset$	6 mm
mätkraft	1 $\pm$ 0,2 N
vikt	9 kg
Mätteknik	analog
Produktslag	Finmäturhakmått