



Handcirkelsåg, Typ: GKS55GCE



Beställningsdata

Ordernummer	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiva cirkelsågar med

- **Spindellåsning.**
- **Constant-Electronic.**
- **Dammutsugning.**
- **Mjukstart.**
- **Kompatibel med styrskena (FSN 1600).**

Kraftfull handcirkelsåg med låg vikt och kompakt utförande.

- **Variabelt varvtal för anpassning av skärhastigheten till det material som ska skäras.**
- **Identiska skärlinjer för 90°-snitt och 45°-snitt.**
- **Stort skärdjup: Växel med två steg som ger högre skärkapacitet.**
- **Motorbroms och mjukstart för säker sågning.**

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel, HM-sågblad (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), geringslinjal, vakuumadapter, parallellanslag, L-Boxx 238.

OBS!:

Cirkelsågblad finns under 583920.

Teknisk beskrivning

sågblads-Ø	165 mm
maximala vibrationer enligt EN	4 m/s ²
maximalt varvtal:	4700 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	GKS 55+ GCE
sågbladets hål-Ø	20 mm
effektförbrukning	1350 W
maximalt sågdjup 90°	63 mm
vikt	3,8 kg
Utförande	Handcirkelsåg
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Såg

Tillbehör

Cirkelsågbladexpert for aluminium Blad-Ø D 165 mm	583920 165
---	------------