

Garant**Förinställningsapparat, Typ: VGBASIC****Beställningsdata**

Ordernummer	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Artikelklass	31E

Beskrivning**Utförande:**

- 10 tum pekskärm med operativsystem Windows 10.
- Fokus på intuitiv och enkel manövrering.
- Fininställning av båda axlar (X / Z).
- Noggrann SK 50 nållagerkon.
- Tryckluftsanslutning minst 5 bar.
- Digital kamera med 17 gångers förstoring
- Spindelns rund- resp. plangångsfel högst 5 µm.

Användningsdata:

För mätning och förinställning av verktygen på maskinen / bearbetningscellen.

leveransinnehåll:

SK 50 nållagerkon, mätprogram på alla viktiga språk och 3 meter spiraltryckluftssläng inklusive 1/4 tum instickskoppling.

Specialtillbehör:

- Underbyggnadsskåp nr 354767.
- Reduceringar nr 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Etikettskrivare nr 085505 storlek LW550.
- Etiketter nr 085565.
- Kalibreringsdorn nr 355105 storlek 90 (när SK 50-verktyg används).
- Spindellåsning nr 355102 storlek 1.
- Eggrengöringsmedel nr 354788.
- Täckkåpa nr 354789 storlek 1.

Teknisk beskrivning

Djup	260 mm
bredd bas	580 mm
höjd	710 mm
spindelbelastning	50 kg
mätområde Z	400 mm
vikt	40 kg
mätområde X	400 mm
Snabbinställning	pneumatisk
mätmetod	Bildbearbetning 10 tum pekskärm
mätstyrning	PC-mätelektronik
total bredd	975 mm
grunddimension	SK 50
anslutning	100-230 V / 50-60 Hz
Mätnoggrannhet	0,01 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Serie	VG Basic
Produktslag	Inställningsenhet