

**HM-högprestandaborr Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø DC h7: 4,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	123108 4,3
GTIN	4045197450357
Artikelklass	12E

Beskrivning**Utförande:**

Stark kärna och specialurspetsning – därigenom skärande tväregg med **hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreppor** med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger **korta spån**.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!

Rekommenderad efterföljande produkt är nr 123109

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	4,3 mm
Skafttolerans	h6
Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,1 mm/v
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L _c	43 mm
Tolerans nom.-Ø	h7
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	81 mm
Norm	Verkstadsnorm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	36,6 mm
Beläggning	TiN

Skärmaterial	VHM
Utförande	8×D
Spetsvinkel	135 grad
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Invändig	ja, med 25 bar
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	175 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	135 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	105 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	85 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	M
GG(G)	lämplig	65 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		