

Garant**Tool24 Smartline – skåpsystem inklusive indelningsmaterial, Typ: S54****Beställningsdata**

Ordernummer	979001 S54
GTIN	4062406133931
Artikelklass	9SA

Beskrivning**Utförande:**

Flexibelt varuutlämningsystem för förvaring, utlämning och administration av spånavs-kiljnings- och montageverktyg, mätinstrument, arbetskyddsartiklar och en mängd förbrukningsartiklar. Mastersystemet kan utökas och kombineras med fler utbyggnadssystem i godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter. Genom programpaketet, som kan beställas individuellt, är systemen exakt anpassade till dina behov.

Stomme och dörrar av 1 mm stålplåt. Lyftvagnsockel 1,75 mm stålplåt. Topplatta av bambu.

Användningsdata:

Automatiskt varuutlämningsystem för förvaring och administration av verktyg och C-artiklar.

Innehåll:

Indelningsmateriel: 200× nr 960540 storlek 149; 12× nr 960560 storlek 149

Beläggning:

Antal lådor x lådans fronthöjd: 48×50 mm; 6×100 mm

leveransinnehåll:

Utbyggnadssystem: Varuutlämnings-skåp inklusive indelningsmateriel.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Teknisk beskrivning

Bredd	717 mm
höjd	1390 mm
Djup	750 mm
Antal lådor	54
Typ	Utbyggnadsskåp komplett
vikt	404 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	15 kg
lådornas effektiva bredd	153 mm
Lageryta	5 m ²
Indelning i en låda	9×36 E
lådornas effektiva djup	612 mm
Serie	Tool24 Smartline
Lådutdrag	Utdragsspärr
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Varuutlämningsystem