

**Garant****Tool24 Smartline – skåpsystem inklusive indelningsmaterial, Typ: S13****Beställningsdata**

Ordernummer	979001 S13
GTIN	4062406133924
Artikelklass	9SA

**Beskrivning****Utförande:**

Flexibelt varuutlämningssystem för förvaring, utlämning och administration av spånavs-kiljnings- och montageverktyg, mätinstrument, arbetskyddsartiklar och en mängd förbrukningsartiklar. Mastersystemet kan utökas och kombineras med fler utbyggnadssystem i godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter. Genom programpaketet, som kan beställas individuellt, är systemen exakt anpassade till dina behov.

Stomme och dörrar av 1 mm stålplåt. Lyftvagnsockel 1,75 mm stålplåt. Topplatta av bambu.

**Användningsdata:**

Automatiskt varuutlämningssystem för förvaring och administration av verktyg och C-artiklar.

**Innehåll:**

Indelningsmateriel: 12× nr 960310 storlek 4+18; 1× nr 960330 storlek 3+14

**Beläggning:**

Antal lådor x lådans fronthöjd: 12×75 mm; 1×150 mm

**leveransinnehåll:**

Utbyggnadssystem: Varuutlämningsskåp inklusive indelningsmateriel.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	246 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
lådornas effektiva djup	612 mm
Lageryta	4,8 m <sup>2</sup>
Indelning i en låda	36×36 E
Antal lådor	13
Djup	750 mm
höjd	1390 mm
lådornas effektiva bredd	612 mm
Typ	Utbyggnadsskåp komplett
Bredd	717 mm
Serie	Tool24 Smartline
Lådutdrag	Utdragsspär
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Varuutlämningsystem