

Garant**tool24 PickOne - utbyggnadssystem, Antal totalfack: 640****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 979221 640 |
| GTIN | 4062406134174 |
| Artikelklass | 9SA |

Beskrivning**Utförande:**

Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som garanterar en säker styckuttagning av varje enskild artikel. Mycket snabba varuuttag genom korta åtkomsttider, automatiskt öppnande fack och ljussignal vid rätt uttagsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns med upp till 4 olika fackstorlekar som standardkonfiguration, och är smed en bärförmåga, på mer än 1000 kg specialutformad för industrianvändning. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.

Mastersystemet kan utökas godtyckligt med ytterligare utbyggnadssystem och kan kombineras med alla Tool24-maskinvaruvarianter. Maximalt antal lagerplatser, perfekt för utlämning av artiklar med liten volym som t.ex. vändskär.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.

Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bredd | 1080 mm |
| vikt | 275 kg |
| Antal fack A | 640 |
| Djup | 875 mm |
| höjd | 2000 mm |
| bärförmåga per fack | 2 kg |
| Serie | Tool24 PickOne |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Varuutlämningsystem |