



## Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 19-125CI



### Beställningsdata

Ordernummer	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Artikelklass	03C

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket kraftfull 1900 W vinkelslip för maximal produktivitet och bästa användarskydd

- Lång livslängd tack vare motorer med direkt motorkylning, Constant-Electronic, överlastskydd och kolborst med lång livslängd.
- Enkelt handhavande tack vare smalt hus med Softgrip-yta för säkert grepp.
- Vibration Control extra handtag med 40 % vibrationsreduktion för mindre tröttsamt arbete (EN 60745)).
- Ledande användarskydd i form av KickBack Stop, återstartspärr, vridsäker skyddshuva och vibrationsreducering.

#### leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

### Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1900 W
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	GWS 19-125 CI
Kickbackstopp	ja
maximalt kapdjup	34 mm
maximal skiv-Ø	125 mm

Återstartspärr	ja
anmärkning	Största effekt
vikt	2,4 kg
varvtalsområde	11500 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner