



Vinkelslipmaskiner, Typ: AGV17-180



Beställningsdata

Ordernummer	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiv 180 mm vinkelslip:

- Dammskyddad 1750 W ProTector-motor med konstantelektronik, överlastskydd, mjukstart och startströmsbegränsning.
- Vibrationsdämpat AVS-sidohandtag, Anti-KickBack-funktion och återstartsskydd för hög användarsäkerhet.
- Skivbyten utan verktyg tack vare spindellåsning och FIXTEC-spännmutter (ingår).

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, 4 m nätkabel.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1750 W
vikt	3,1 kg
Mjukstart	ja
maximala vibrationer enligt EN	7,4 m/s ²
Återstartspärr	ja
tillverkarens beteckning	AGV17-180XCProTector/ dödmanskontakt
Kickbackstopp	ja

maximalt kapdjup	58 mm
anmärkning	konstantelektronik, FIXTEC
maximal skiv-Ø	180 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	7600 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT