

Garant**tool24 PickOne - utbyggnadssystem, Antal totalfack: 160****Beställningsdata**

Ordernummer	979221 160
GTIN	4062406134204
Artikelklass	9SA

Beskrivning**Utförande:**

Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som garanterar en säker styckuttagning av varje enskild artikel. Mycket snabba varuuttag genom korta åtkomsttider, automatiskt öppnande fack och ljussignal vid rätt uttagsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns med upp till 4 olika fackstorlekar som standardkonfiguration, och är smed en bärförmåga, på mer än 1000 kg specialutformad för industrianvändning. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.

Mastersystemet kan utökas godtyckligt med ytterligare utbyggnadssystem och kan kombineras med alla Tool24-maskinvaruvarianter. Maximal fackstorlek, perfekt för utlämning av artiklar med stor volym, t.ex. slipskivor, skyddsglasögon.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.

Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.

Teknisk beskrivning

Antal fack D	160
höjd	2000 mm
Djup	875 mm
vikt	275 kg
Bredd	1080 mm
bärförmåga per fack	2 kg
Serie	Tool24 PickOne
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Varuutlämningsystem