

Garant**Tool24 Locker – Mastersystem DE, Typ: 300/14****Beställningsdata**

Ordernummer	979300 300/14
GTIN	4062406134747
Artikelklass	9SA

Beskrivning**Utförande:**

Varuutlämningssystem med fack av olika storlek som garanterad en säker och komplett dokumenterad enkelutlämning. Fackstorlekarna medger förvaring av större artiklar och är förberedda för laddning av batterier. En standardiserad LED-innerbelysning underlättar både identifiering av de automatiskt öppnande facken i mörk omgivning och även själva uttagningen. LED-listen längs facken understöder också uttagnings- och påfyllningsförloppet.

Dubbelsidigt monterade perforerade paneler möjliggör flexibel uppsättning av en pekskärm vid mastervarianter. Också Easyfix krokar och hållare samt alla övriga tillbehörsartiklar för perforerade paneler i vår katalog kan monteras.

Mastersystemet kan utökas och kombineras med ytterligare utbyggnadssystem av godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter.

Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar. Enkelutlämningssystem för medelstora artiklar.

Fördel:**Hoffmann Group Connected**

Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

Användningsdata:

Automatiskt enkelutlämningsystem för förvaring och administration även av skrymmande artiklar, t.ex. större personliga skyddsutrustningar, el- och handverktyg eller vår plastsystemlåda L-BOXX®.

Beläggning:

Antal fack × höjd i mm: 12 × 220; 2 × 300

leveransinnehåll:

Mastersystem DE med pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Samtliga fack är förberedda för genomförande av strömförsörjning via teknikbrunnen.

Anslutning av individuella laddningsanordningar utförs av kunden. Viktuppgifterna i Tekniska data avser -skåp i utbyggnadssystemet, dvs. utan dator och bildskärm.

Fack med synfönster, individuella färger och dimensioner (fackstorlekar, skåpbredder och skåpdjup) är möjliga.

Fråga din fackrådgivare!

Teknisk beskrivning

höjd	1965 mm
Bredd	800 mm
Djup	500 mm
vikt	200 kg
bärförmåga per fack	25 kg
antal hyllor	14
fack effektivt djup	450 mm
Fack, effektiv höjd (2)	300 mm
Fack, effektiv höjd (1)	220 mm
Fack effektiv bredd	300 mm
Serie	Tool24 Locker
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 Locker
datautgång	Hoffmann Group Connected
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktslag

Varuutlämningssystem