



## HM-borr cylindriskt skaft enkelriktad DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 9,1-9,9 mm



### Beställningsdata

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 122524 9,1-9,9 |
| GTIN         | 4045197478931  |
| Artikelklass | 10N            |

### Beskrivning

#### Utförande:

Med **den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp<sup>3</sup>** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel** och specialgeometri **för att undvika delaminering.**

**Med skärande styrlist**, för att undvika delaminering, utstickande fibrer och gradbildning med fiberstruktur **i samma riktning.**

#### Rekommendation:

##### Maximalt borrhjup:

Spånsårslängd (se tabell) minus 1,5xmärk-Ø.

##### OBS!:

Levereras i **1/100-mått** enligt tabell.

Skärmaterial: HM

Norm: Verkstadsnorm

Borrdjup upp till: 5xD

Spetsvinkel: 90 grad

Skaft: DIN 6535 HA

Invändig: false

Tolerans nom.-Ø: m7

Antal skär Z: 2

Diameterområde (1/100-mått): 9,01 - 9,99 mm

Spånsårslängd: 61 mm

totallängd L<sub>tot</sub>: 103 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast: 0,15 mm/v

### Teknisk beskrivning

|   |                |
|---|----------------|
| Antal skär Z                            | 2              |
| Spånspårslängd                          | 61 mm          |
| Diameterområde (1/100-mått)             | 9,01 - 9,99 mm |
| Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,15 mm/v      |
| nom-Ø                                   | 9,01 - 9,99 mm |
| Skafttolerans                           | h6             |
| Tolerans nom.-Ø                         | m7             |
| Skaft-Ø                                 | 10 mm          |
| totallängd L <sub>tot</sub>             | 103 mm         |
| Beläggning                              | Diamant        |
| Skärmaterial                            | HM             |
| Norm                                    | Verkstadsnorm  |
| Borrdjup upp till                       | 5×D            |
| Spetsvinkel                             | 90 grad        |
| Skaft                                   | DIN 6535 HA    |
| Invändig                                | nej            |
| Färgring                                | svart          |