

**HM-borr cylindriskt skaft multiriktad DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 2,4 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122514 2,4
GTIN	4045197673237
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

Med **den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp³** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel** och specialgeometri **för att undvika delaminering.**

Med styrlist för fiberstruktur i **flera olika riktningar.**

Rekommendation:**Maximalt borrhjup:**

Spånsårslängd (se tabell) utsug 1,5xNominell-Ø.

OBS!:

Levereras i **1/100-mått** enligt tabell.

Skärmaterial: HM

Norm: Verkstadsnorm

Borrhjup upp till: 5xD

Spetsvinkel: 90 grad

Skaft: DIN 6535 HA

Invändig: false

Tolerans nom.-Ø: m7

Antal skär Z: 2

Diameterområde (1/100-mått): 2,31 - 2,49 mm

Spånsårslängd: 17 mm

totallängd L_{tot}: 55 mm

Skaft-Ø: 4 mm

Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast: 0,04 mm/v

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
--------------	---

nom-Ø	2,31 - 2,49 mm
Spånsårslängd	17 mm
Diameterområde (1/100-mått)	2,31 - 2,49 mm
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast	0,04 mm/v
Skafttolerans	h6
Tolerans nom.-Ø	m7
Skaft-Ø	4 mm
totallängd L _{tot}	55 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup	13,4 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	HM
Norm	Verkstadsnorm
Borrhjup upp till	5×D
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	DIN 6535 HA
Invändig	nej
Färgring	svart