



## Sladdlös mutterdragare, Typ: M12FIWF12



### Beställningsdata

Ordernummer	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Robust, kraftfull batteridriven FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
- Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
- Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
- Batteriladdningsindikator.
- LED-belysning av arbetsområdet.
- Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – enastående effekterreglering.
- DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.

Med sprängring.

#### Fördel:

Toppmodell FUEL™.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2x litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M12FIWF12-422X
mått verktygshållare	1/2 tum
vikt	1,1 kg
slaghastighet 3:ans växel	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
maximalt vridmoment 1:a steget	339 Nm
slaghastighet 1:ans växel	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Batterispänning	12 V
fästprofil verktygshållare	utvändig fyrkant
slaghastighet 2:ans växel	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M16
batterikapacitet	2 Ah
batterikapacitet	4 Ah
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
typisk användning	Heavy Duty
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare

## Tillbehör

Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
--	-------------