

**HM-borr cylindriskt skaft multiriktad DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 1,3 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122514 1,3
GTIN	4045197673145
Artikelklass	10N

**Beskrivning****Utförande:**

Med **den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp<sup>3</sup>** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel** och specialgeometri **för att undvika delaminering.**

**Med styrlist** för fiberstruktur i **flera olika riktningar.**

**Rekommendation:****Maximalt borrhjup:**

Spånsårslängd (se tabell) utsug 1,5xNominell-Ø.

**OBS!:**

Levereras i **1/100-mått** enligt tabell.

Skärmaterial: HM

Norm: Verkstadsnorm

Borrhjup upp till: 5xD

Spetsvinkel: 90 grad

Skaft: DIN 6535 HA

Invändig: false

Tolerans nom.-Ø: m7

Antal skär Z: 2

Diameterområde (1/100-mått): 1,21 - 1,3 mm

Spånsårslängd: 9 mm

totallängd L<sub>tot</sub>: 45 mm

Skaft-Ø: 4 mm

Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast: 0,02 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
--------------	---

Diameterområde (1/100-mått)	1,21 - 1,3 mm
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast	0,02 mm/v
Spånsparslängd	9 mm
Skafttolerans	h6
nom-Ø	1,21 - 1,3 mm
Tolerans nom.-Ø	m7
Skaft-Ø	4 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	45 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup	7,1 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	HM
Norm	Verkstadsnorm
Borrhjup upp till	5×D
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	DIN 6535 HA
Invändig	nej
Färgring	svart