

Garant**Centrisk spännanordning basapparat Xtric, Typ: 80XS****Beställningsdata**

Ordernummer	363000 80XS
GTIN	4062406229931
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.**
- **Komplett härdad och med finfräst undersida.**
- **Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.**
- **Inklusive hål för LANG positioneringssystem, adapterbart på GARANT ZeroClamp och Erowa ITS148 (storlek 50 och 80) via mellanplatta.**
- **Verktyslöst backbyte. Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.**
- **Automationsgränssnitt.**
- **Genialt verktyslöst backsnabbytesystem.**
- **Spännkraft upp till 25 kN vid 90 Nm vridmoment.**
- **Snabbt och intuitivt manövrerbar.**
- **Repeternoggrannhet <0,01 mm.**
- **Skala för förpositionering av spännmodulerna.**
- **Spindelmutter med eller utan pendelfunktion.**
- **Spännkant för spännkonsoler.**
- **Centruminställning med stiftnyckel.**

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363010 – 363045.

leveransinnehåll:

Basskena, spindel, spindelmuttrar, **spindellock nr 363083.**

Specialtillbehör:

Sexkantskruvdragare nr 627424 storlek 5, ändhålsnyckel nr 628600 storlek 2, momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229, spännkonsoler nr 363081 80 och 361165 CS1, GARANT spännbult nr 363190, adapterplattor nr 363079, 363080, 363085. Höjdkonsol nr 363090 (i kombination med nr 363079). Monteringsstation nr 358595 52/96.

OBS!:

Passande överbackar nr 363010 – 363045 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds. Avhjälp spännluckor vid typerna XS och XSP och H med hjälp av förskjutna överbackar.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	85 Nm
Serie	Xtric
höjd H	40 mm
B	80 mm
vikt	2,7 kg
Nyckelvidder	5 mm
Nyckelvidder	10 mm
färgkod för passande tillbehör	Xtric 80
Spännvidd S1	0 - 42 mm
L	136 mm
spännkraft upp till max	25 kN
Spännvidd S2	74 - 110 mm
Längsgående spår	20 mm
Stickmått undersida	52 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Överback standard För typ 80	363010 80
Överback standard belagd För typ 80	363014 80
Överback system LANG För typ 80	363018 80

Överback system LANG belagd För typ 80	363022 80
Överback standard reducerad bredd För typ 40C	363026 40C
Överback system LANG reducerad bredd För typ 40C	363030 40C
mjuka överbackar Typ 120A	363034 120A
mjuka överbackar Typ 120S	363034 120S
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 10 mm	363075 10
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 15 mm	363075 15
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 20 mm	363075 20
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 20C mm	363075 20C
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 22 mm	363075 22
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 22C mm	363075 22C
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 5 mm	363075 5
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 7 mm	363075 7
Adapterplatta, centrumspännback ZS Typ / för spänn diameter 120 mm	363080 120
Reservspindel till XTRIC Typ 80XS	363084 80XS
Spindelmutter styv höger Typ 80	363097 80
Spindelmutter pendlande vänster Typ 80	363098 80
Spindelmutter pendlande höger Typ 80	363099 80
Uppriktnings- och spännlistset Xtric Typ 80	363102 80
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642229 10
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 120 Nm	656050 120