

Garant**Extra kort borr HSS/E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 4,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113280 4,3
GTIN	4062406232245
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

Material av sintrat **pulvermetallurgiskt snabbstål** för höga krav. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Spår med stor volym. Med urspetsning form A/C från storlek 2,2 mm.

Fördel:

Kan användas med förhöjda skärdata.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø D _c	4,3 mm
Norm	DIN 1897
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/v
Spetsvinkel	130 grad
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	17,6 mm
Spännspårlängd L _c	24 mm
Skaftdiameter D _s	4,3 mm
totallängd L	58 mm
Antal skär Z	2
Skaft	Cylindriskt skaft

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS E PM
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	70 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	60 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	12 m/min	S
GG(G)	lämplig	50 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	60 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		