

JEPSON POWER

Handcirkelsågar för metall, Typ: 8230**Beställningsdata**

Ordernummer	078234 8230
GTIN	4260052466834
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfulla metallcirkelsågar för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, ickejärnmetall samt plåtar, metallplattor och sandwichpaneler **utan gnistbildning.**

- **Inget kylsmörjmedel behövs.**
- **Ingen efterbearbetning krävs.**

· **Sekundschnabba snitt.**

Handcirkelsåg för metall.

- **Exakt styrning av sågbladet, liten gradbildning.**
- **Robust anslagsplatta.**

Metall-handcirkelsåg.

- **Den mobila - solid och lätt - bara 7,1 kg.**
- **Idealisk för sågning av plåt, sandwichpaneler, rostfritt stål, metallplattor, rör och profiler av stål, icke järnmaterial och kompositmaterial, med tjocklek upp till 10 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st sågblad 48Z nr 078239 storlek 48 och transportlåda.

OBS!:

Styrskena för 078234 kan levereras på förfrågan:

Styrskena 1400 mm för storlek 8320

Styrskena 600-1200mm för storlek 8230.

Metallcirkelsåg DRY MITER Cutter 9410ND för filigransågning i mjuka och känsliga material kan fås på begäran.

Teknisk beskrivning

sågblads-Ø	230 mm
maximalt sågdjup 90°	84 mm
maximalt sågdjup 45°	56 mm
maximalt varvtal:	2600 min ⁻¹
nätfrekvens	50 Hz
tillverkarens beteckning	8230
vikt	7,1 kg
effektförbrukning	1700 W
nätspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Såg

Tillbehör

HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Antal tänder 48	078239 48
Monteringsstativ för nr 078231 Typ 600526	078238 600526
HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Antal tänder 84	078239 84
HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Antal tänder 60	078239 60