



Vinkelslip GWX, Typ: 19-125S



Beställningsdata

Ordernummer	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

- **Enkel och snabb:** Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
- **Ingen extranyckel** behövs längre.
- **Omfattande:** Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
- **Maximal komfort** genom ett till 100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
- **Tillförlitlig:** Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
- **Snyggt arbete utan fula repor!** Mindre utpräglade och färre slippår med X-LOCK vinkelslipar.

Vinkelslip 125 mm med 1 900 W motor. **X-Lock-system.**

leveransinnehåll:

Inklusive Vibration Control extrahandtag, skyddskåpa och kartong.

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	125 mm
tillverkarens beteckning	GWX 19-125 S
effektförbrukning	1900 W
vikt	2,5 kg
varvtalsområde	2800 - 11500 min ⁻¹

Återstartspärr	ja
anmärkning	Variabelt varvtal; Kickback Control
förpackning	kartong
Energiförsörjning	Nätdriven
Serie	X-LOCK system
Produktslag	Vinkelslipmaskiner