



Kärnbormaskin, Typ: MAB485



Beställningsdata

Ordernummer	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

- Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
- Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
- Växel dränkt i oljebad.

Kraftfulla allroundmaskiner för alla slag av material till borrar, **gängskärning**, brotschning och försänkning. **Höger- / vänstergång**, helvågsreglerelektronik, verktygsfäste med **Keyless snabbytesborrsystem** och termiskt skydd som möjliggör mångsidiga användningsalternativ.

Inklusive kärnborr Ø 14 / 18 / 22 mm, skärdjup 30 mm; **inklusive snabbspännborrchuck** SSBF 1 – 16 mm. **Gängtappadapter** M10 / M12 / M16.

Användningsdata:

Den steglösa varvtalsregleringen med de kraftigt under-inställda växelgraderna möjliggör användning av gängborrar, spiralborrar, brotschning, försänkare och kärnborrar för alla materialklasser.

leveransinnehåll:

Inklusive väska, kärnborrfäste, utstötartstift för kärnborr, säkerhetskedja, **magnetisk spånkrok**, smörjsystem och manöververktyg.

OBS!:

- **Kärnborrar hittar du under nr 118780 till 118825.**

- **Kärnbormaskiner med automatisk matning, vakuumpännplatta och rörspännanordningar på begäran.**
- **Tryckluftsdrivna kärnbormaskiner med ATEX-standard på begäran.**

Teknisk beskrivning

bredd magnetfot	168 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	18 mm
effektförbrukning	1150 W
mått verktygshållare	19 mm Weldon
maximal brotsch-Ø	18 mm
Bredd	175 mm
vikt	13 kg
Längd	295 mm
varvtalsområde 2:a växeln	100 - 450 min ⁻¹
maximal sänk-Ø	40 mm
höjd	440 mm
arbetslag	160 mm
varvtalsområde 1:a växeln	50 - 250 min ⁻¹
längd magnetfot	84 mm
maximal gängtapps-Ø i stål	M16 mm
tillverkarens beteckning	MAB485
form verktygshållare	MK2
maximal kärnborr-Ø i stål	40 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kärnborrisats HSS	118825
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16