

**Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 45X520mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789204 45X520
GTIN	3165140565882
Artikelklass	76K

Beskrivning**Utförande:****Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - skarpare vinklade spetsar: Exaktare borrar, ingen glidning på ytan. Aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderbara borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölslinloop för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Generation SDS-max-7 med inbäddade eggare av hårdmetall, lödd.

Teknisk beskrivning

Ø	45 mm
totallängd	520 mm
spirallängd	400 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

