

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M46X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Artikelklass	10N

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	44 mm
Gängdjup	115 mm
Skaftfyrkant □	29 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	2 mm
Gäng-Ø	46 mm
Norm	DIN 371
totallängd L	250 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	4
Gängtyp	M/MF
Skaftdiameter D _s	36 mm
Antal skär Z	4
gänga	46
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp