

**HOLEX****Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:  
80mm****Beställningsdata**

Ordernummer

312906 80

GTIN

4062406153885

Artikelklass

32W

**Beskrivning****Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

**Användningsdata:**

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

**Norm:****DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.  
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.  
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

**Specialtillbehör:****Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivning

Utvändig Ø A	80 mm
Styrningsdjup C	3 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	57 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	44 mm
maximalt varvtal:	5000 min <sup>-1</sup>
styrnings-Ø B	56 mm
vikt	1,5 kg
Öppning E	16 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Gjutgods
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 80	312971 80
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 80	312986 80
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15