

HOLEX**Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:
160mm****Beställningsdata**

Ordernummer

312911 160

GTIN

4062406154592

Artikelklass

32W

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:**DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskevar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:**Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

Teknisk beskrivning

vikt	10 kg
Styrningsdjup C	4 mm
Höjd med backar H ₂	100 mm
Höjd utan backar H ₁	68 mm
Utvändig Ø A	160 mm
maximalt varvtal:	4600 min ⁻¹
Öppning E	42 mm
styrnings-Ø B	125 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 160	312976 160
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 160	312971 160
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 160	312986 160
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 160	312981 160