

**HOLEX****Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:  
315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	312906 315
GTIN	4062406154554
Artikelklass	32W

**Beskrivning****Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

**Användningsdata:**

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

**Norm:****DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.  
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.  
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

**Specialtillbehör:****Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivning

Höjd med backar H <sub>2</sub>	137 mm
maximalt varvtal:	2000 min <sup>-1</sup>
styrnings-Ø B	260 mm
vikt	50 kg
Styrningsdjup C	5 mm
Öppning E	103 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	94 mm
Utvändig Ø A	315 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Gjutgods
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315	312971 315
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 315	312986 315
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 315	312976 315
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315	312981 315