



Högmatningsfräs MFH mini, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	16 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Ø D_3	9 mm
totallängd L_{tot}	150 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{\max}	30 mm
spiralfräsning Ø D_{\min}	25 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,35 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	7,3 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------