

**Högmatningsfräs MFH mini, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 221955 32/5   |
| GTIN         | 4960664741403 |
| Artikelklass | 250           |

**Teknisk beskrivning**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| total längd $L_{tot}$               | 131 mm               |
| Passande vändskär                   | LOGU 0303..          |
| Vändskärsskruv                      | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø $D_3$                             | 25 mm                |
| Utkragningslängd $L_1$              | 70 mm                |
| Skaftdiameter $D_s$ h6              | 32 mm                |
| maximalt sågdjup $a_{p,max}$        | 1 mm                 |
| Antal skär Z                        | 5                    |
| Skär-Ø $D_c$                        | 32 mm                |
| Invändig                            | ja                   |
| spiralfräsning Ø $D_{max}$          | 62 mm                |
| spiralfräsning Ø $D_{min}$          | 57 mm                |
| Rampningsvinkel $\alpha_{max}$      | 0,74 grad            |
| Rampningslängd L för $\alpha_{max}$ | 23,3 mm              |
| Inställningsvinkel $\kappa$         | 15 grad              |
| Skaftutförande                      | weldon-skaft         |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Fräsanvändning       | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning       | Ramping          |
| Fräsanvändning       | Ramping          |
| Bearbetningsstrategi | HPC              |
| Produktslag          | Kopierfräs       |

---

## Tillbehör

|            |        |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229713 |
|------------|--------|