

**Högmattningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 32/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Antal skär Z	6
Fästgंगा M	M16
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	23,3 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	57 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,74 grad
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
Skåftutförande	med gänga

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------