

**LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	221974 GG
GTIN	4960664741625
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 1$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
ISO-kod vändskär	LOGU 030310 ER-GM
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,6 mm
Hörnradie	1 mm
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Matning $f_z$ per tand	0,2 - 1,5 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		