

**LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 1$ mm.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	LOGU 030310 ER-GM
Typ	ST1400
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,6 mm
Hörnradie	1 mm
Sort	PR1525
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,2 - 1,5 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		