

Garant**Skiv-/kapfräs med gänga Stål bredd $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D: 50/4$ mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	12,75 mm
Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	32 mm
Fästgänga M	M12

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Skär-Ø D _c	50 mm
Antal skär Z	4
Ø D ₂	25 mm
Total längd L _{tot} för a _p 1,5 mm	31,4 mm
Passande vändskär	XC.. 1119
Bredd a _p	1,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar