

Garant

**Skiv-/kapfräs med gänga HSS bredd $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D$ / Antal skäreppor Z:
50/4mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.
Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

maximalt inskärningsdjup $a_{e\ max}$	12,75 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Fästgänga M	M12

Antal skär Z	4
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Skär-Ø D _c	50 mm
Passande vändskär	XC.. 1113
Total längd L _{tot} för a _p 2,2 mm	32 mm
Total längd L _{tot} för a _p 1,5 mm	31,4 mm
Bredd a _p	1,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar