

**SNMG 120408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PH
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Sort	CA515
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8

Produktslag

Vändskär för svarvning