

Garant**Skiv-/kapfräs med gänga Stål bredd ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeter Noggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Passande vändskär	XC.. 1119
Skär-Ø D _c	50 mm

Fästgänga M	M12
Total längd L_{tot} för a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Antal skär Z	4
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	12,75 mm
Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	32 mm
Bredd a_p	2,2 mm
Skaftutförande	med gänga
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar