

Garant**VC.T 160404, Sort: HB730-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160404 HB730-1 Sort: HB730-1
spån-brytare: XUM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,4 - 4 mm
Matning f : 0,15 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 25 - 175 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	25 - 175 m/min
Sort	HB730-1
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Matning f	0,15 - 0,25 mm/v
Beläggning	Nano-PVD
Skärdjup a_p	0,4 - 4 mm

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	UNI
spån-brytare	XUM
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning