

**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120408 Wiper CA515 Sort: CA515

spån-brytare: WQ

Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm

Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 430 m/min
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
spån-brytare	WQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning