

**VNMG 160404, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	105 - 510 m/min
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
spån-brytare	PQ
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning