

**Garant****CC.T 09T304, Sort: HB730-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 09T304 HB730-1 Sort: HB730-1  
spån-brytare: XUM  
Tolerans: MF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,8 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 35 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	XUM
Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	35 - 230 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Sort	HB730-1
Skärdjup $a_p$	0,8 - 2 mm

Beläggning	Nano-PVD
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	UNI
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning