


CNMG 120408, Sort: CA515

Beställningsdata

Ordernummer	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120408 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PH

Skärdjup a_p : 1 - 10 mm

Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PH
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 430 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning