

**DNMG 150608, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150608 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PH

Skärdjup a_p : 1 - 5 mm

Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PH
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning