

Garant**Ytspännchuck med hårdmetallbussning och kylkanalhål, SK 40 kort,
Spänndiameter D1: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300216 12
GTIN	4062406240776
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

Weldon-fäste med precisionsbussning av hårdmetall i spännhålet. Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med förslutningsbara kylkanalhål.

Fördel:

- **Ökad stabilitet hos spännchucken.**
- **Repeterbar rundgångsnoggrannhet.**
- **Lugnt, homogent spånavsiljningsljud.**
- **Längre verktygsanvändningstider.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

utkragningsslängd A-mått: 50 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Reservspännskruv nr 309900: 12

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningsslängd A-mått	50 mm
Reservspännskruv nr 309900	12

Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare