

**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	140 - 480 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	WP
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradi	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning