

**Garant****Magnetgripare, Ø D: 120mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 358711 120    |
| GTIN         | 4062406241780 |
| Artikelklass | 31V           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Optimerat och säkert arbetsförlopp.**
- **Kollisionsskydd vid framkörning genom tryckfjäders säkerhetssträcka på 10 mm.**
- **Tack vare de utbytbara plattorna kan individuella arbetsstyckgeometrier avskiljas, transporteras och avläggas automatiskt.**
- **Maskingångtider utan längre avbrott.**
- **Mycket god ekonomi tack vare optimerad belastning.**
- **Avsevärt lägre kontaminering genom oljedimma.**
- **Möjliggör obemannad drift.**
- **Reducerar risken för personskador.**
- **Kan användas i alla normalt förekommande Weldon-fästen.**

**Användningsdata:**

Verktyg för lyft och lossande av ferromagnetiska arbetsstycken. Aktivering av magneten med hjälp av kylvätska (IKZ) eller tryckluft. Tättslutande transport av det bearbetade arbetsstycket via utbytesplattans motkontur till önskad avläggsplats inom maskinutrymmet.

**leveransinnehåll:**

Inklusive en utbytesplatta 358716 med höjd 20 mm. Inklusiv fjäder och spänskruv för Weldon-chuck.

## Teknisk beskrivning

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ø D <sub>1</sub>     | 20 mm         |
| Ø D                  | 120 mm        |
| Höjd H <sub>2</sub>  | 48,5 mm       |
| Höjd H <sub>3</sub>  | 12 mm         |
| Höjd H <sub>1</sub>  | 98,5 mm       |
| magnet-ø             | 13 mm         |
| magnetspännkraft     | 7,5 kg        |
| Driftsätt            | Kylsmörjmedel |
| Driftsätt            | Tryckluft     |
| Maximalt arbetstryck | 50 bar        |
| Minimalt arbetstryck | 30 bar        |
| Produktslag          | Magnetgripare |

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| Växelplatta för magnetgripare, polyamid Diameter / Höjd 120/20 mm  | 358716 120/20 |
| Växelplatta för magnetgripare, polyamid Diameter / Höjd 120/40 mm  | 358716 120/40 |
| Växelplatta för magnetgripare, aluminium Diameter / Höjd 120/20 mm | 358717 120/20 |
| Växelplatta för magnetgripare, aluminium Diameter / Höjd 120/40 mm | 358717 120/40 |