

**VNMG 160408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
spån-brytare	PQ
Skärhastighet v_c primär användning	105 - 510 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning