

**CNMG 120404 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 480 m/min
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
spån-brytare	WP
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning