

**HOLEX****HT-chuck, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303459 20
GTIN	4062406240042
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.

**Fördel:**

- Största möjliga överförbara vridmoment, 550 Nm, Utförande HT (High Torque), vilket ger hög processsäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, vilket ger en optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam spindel drift.
- Temperaturbeständighet upp till 120 °C.

**Användningsdata:**

**Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

**OBS!:**

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	45 mm
passande reducerhylsa	302160; 302155; 302150; 302165

Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
utkragningslängd A-mått	72,5 mm
Utvändig-Ø D	49,25 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck